


Comparativa con **Sistemas basados en agua aprobados por FM** - más habituales

ENGINEERING
TOMORROW




SEM-SAFE® agua nebulizada alta presión(HPWM)

Boquillas en área diseño	Boquillas activadas durante ensayo
6	2
Demanda máx. agua área diseño	Agua usada en el ensayo
193 l/m	64 l/m



Agua nebulizada baja presión (LPWM)

Boquillas en área diseño	Boquillas activadas durante ensayo
18	12
Demanda máx. agua área diseño	Agua usada en el ensayo
420 l/m	280 l/m



Rociadores

Num. mín. rociadores en área diseño
12
Demanda mín. agua área diseño
560 l/m

SEM-SAFE® system used only 23% of the water required by a low-pressure water mist system to control the same fire

With SEM-SAFE®:

- ✓ Daños mínimos por agua
- ✓ Fácil limpieza post activación
- ✓ Menos boquillas a reponer
- ✓ Alta eficacia de supresión

